

**Træspiralbor, Bor-Ø: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	795305 12
GTIN	9002696180616
Artikelklasse	76H

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slebet præcisionsudførelse med 2 skær, 2 forskær og centrerspids.

HSS træspiralbor med høj hårdhed. Speciel spidstap til flotte boreresultater, perfekt rundløb takket være den dobbelte bagstyrekanter.

**Teknisk beskrivelse**

Bor-Ø	12 mm
Hel længde	151 mm
Produkttype	Træbor