

**Rørtang (let udførelse), Rør-Ø: 1 tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	810200 1
GTIN	4045197166975
Artikelklasse	82A

Beskrivelse**Udførelse:**

Svensk design, med brede 90° vinklede kæber. Fuldstændig sænksmedet med stille møtrik, der ikke kan blive væk.

Materiale:

Special-værktøjsstål; sejhærdede, induktionshærdede kæber.

Teknisk beskrivelse

Rør-Ø	1 tommer
Spændvidde	42 mm
Hel længde	300 mm
Kæbevinkel	90 grader
Produktionsmetode	helsmedet
Udførelse, kæbe	induktivt hærdet
Materiale, tang	Special-værktøjsstål
Produkttype	Rør- og vandpumpetang