

**Træbor, Bor-Ø: 22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	795150 22
GTIN	9002696009344
Artikelklasse	76H

Beskrivelse**Udførelse:**

Forsynet med to skær og cylindrisk skaft.

Specialstål, til normal anvendelse til boring i træ, delvis også i hårdt træ. Det skarpe roterende skær sikrer blindhuller uden udrivning og nedsætter endvidere faren for overophedning.

Anvendelse:

Til boring af målfaste blindhuller uden udrivning samt runde boringer.

Norm:

DIN 7483 G

Teknisk beskrivelse

Hel længde	90 mm
Skaftmål	8×30 mm
Bor-Ø	22 mm
Antal skær Z	2
Produkttype	Træbor

Tilbehør

Forlænger til bor Til skaft-Ø 8 mm	795270 8
------------------------------------	----------

