

**Træbor, Bor-Ø: 18mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 795150 18 |
| GTIN | 9002696009283 |
| Artikelklasse | 76H |

Beskrivelse**Udførelse:**

Forsynet med to skær og cylindrisk skaft.

Specialstål, til normal anvendelse til boring i træ, delvis også i hårdt træ. Det skarpe roterende skær sikrer blindhuller uden udrivning og nedsætter endvidere faren for overophedning.

Anvendelse:

Til boring af målfaste blindhuller uden udrivning samt runde boringer.

Norm:

DIN 7483 G

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------|---------|
| Skaftmål | 8x30 mm |
| Bor-Ø | 18 mm |
| Hel længde | 90 mm |
| Antal skær Z | 2 |
| Produkttype | Træbor |

Tilbehør

| | |
|------------------------------------|----------|
| Forlænger til bor Til skaft-Ø 8 mm | 795270 8 |
|------------------------------------|----------|

