



## Hjørnerørtang med S-formede kæber, Rør-Ø: 2tommer



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	810600 2
GTIN	4045197167064
Artikelklasse	82A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Svensk design; slanke, specialformede kæber, selvspændende, vinklet 45°. Fuldstændig sænksmedet med stilleøtrik, der ikke kan blive væk.

**HOLEX** med **S-kæber** til trepunktskontaktflade på røret. (billigere model).

#### Materiale:

Krom-vanadium-stål, induktionshærdede kæber, sejhærdet. Lakeret, blanke kæber.

### Teknisk beskrivelse

Hel længde	560 mm
Spændvidde	80 mm
Rør-Ø	2 tommer
Kæbevinkel	45 grader
Produktionsmetode	helsmedet
Udførelse, kæbe	induktivt hærdet
Materiale, tang	Krom-vanadium-stål
S-kæber	ja
svensk form	ja
Produkttype	Rør- og vandpumpetang

## Tilbehør

Rouletteret møtrik Type 2

810520 2