



Mekaniker-splitudriver, Spids-Ø D: 3mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	747500 3
GTIN	7610733200481
Artikelklasse	73B

Beskrivelse

Udførelse:

I rundstål, meget slank og praktisk. Med riflet skaft. Fuldstændigt hærdet, speciel **slaghovedsejhærdning** forhindrer afsplintring. Den højest mulige spidshårdhed (ca. 59 HRC) og speciel sejhed. Faktisk Ø på 0,05 – 0,5 mm under det nominelle mål forhindrer, at splitudriveren klemmer sig fast i boringen.

Materiale:

Ekstra-krom-vanadium-stål, forkromet overflade.

Teknisk beskrivelse

Hel længde L1	110 mm
Dornlængde L2	25 mm
Skaft-Ø S	7 mm
Spids-Ø D	3 mm
Spidsens hårdhed	59 HRC
Udførelse, slaghoved	Speciel slaghovedsejhærdning
Materiale	Ekstra-krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Splitudrivere