



## Splituddrivere, specialkvalitet pulverlakeret, Spids-Ø D: 3mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 746920 3      |
| GTIN                | 7610733243440 |
| Artikelklasse       | 73B           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Stærkt ottekantet skaft med cylindrisk dorn. Jævnt gennemhærdet i hele længden. Speciel **slaghovedsejhærdning** forhindrer afsplintring. Faktisk Ø på 0,05 – 0,5 mm under det nominelle mål forhindrer, at splituddriveren klemmer sig fast i boringen.

**Specialkvalitet**, = den højest mulige spidshårdhed – ca. 59 HRC – med speciel sejhed.

#### Materiale:

Specialkvalitet i ekstra-krom-vanadium-stål, forkromet og pulverlakeret.

### Teknisk beskrivelse

|                  |   |
|------------------|---|
| Hel længde L1    | 150 mm                                      |
| Dornlængde L2    | 40 mm                                       |
| Skaft-Ø S        | 10 mm                                       |
| Spids-Ø D        | 3 mm  |
| Spidsens hårdhed | 59 HRC                                      |
| Materiale        | Specialkvalitet i ekstra-krom-vanadium-stål |
| Overflade        | forkromet, pulverlakeret                    |
| Produkttype      | Splituddrivere                              |