



## Mekaniker-splituddriver, Spids-Ø D: 6mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	747500 6
GTIN	7610733200511
Artikelklasse	73B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

I rundstål, meget slank og praktisk. Med riflet skaft. Fuldstændigt hærdet, speciel **slaghovedsejhærdning** forhindrer afsplintring. Den højest mulige spidshårdhed (ca. 59 HRC) og speciel sejhed. Faktisk Ø på 0,05 – 0,5 mm under det nominelle mål forhindrer, at splituddriveren klemmer sig fast i boringen.

#### Materiale:

Ekstra-krom-vanadium-stål, forkromet overflade.

### Teknisk beskrivelse

Dornlængde L2	40 mm
Hel længde L1	125 mm
Spids-Ø D	6 mm
Skaft-Ø S	10 mm
Spidsens hårdhed	59 HRC
Udførelse, slaghoved	Speciel slaghovedsejhærdning
Materiale	Ekstra-krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Splituddrivere