



## Splituddriver med håndtag, Spids-Ø: 8mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	746940 8
GTIN	7610733254941
Artikelklasse	73B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Stærkt ottekantet skaft med cylindrisk dorn. Jævnt gennemhærdet i hele længden. Speciel slaghovedsejhærdning forhindrer afsplintring. Faktisk Ø på 0,05 – 0,5 mm under det nominelle mål forhindrer, at splituddriveren klemmer sig fast i boringen.

#### Materiale:

Ekstra-krom-vanadium-stål i specialkvalitet (dvs. højst mulig spidshårdhed – ca. 59 HRC – ved speciel sejhed), forkromet. Greb med hudvenlig kappe af elastomer.

### Teknisk beskrivelse

Hel længde	210 mm
Dornlængde	88 mm
Spids-Ø	8 mm
Greb	Kunststofgreb med hudvenlig kappe af elastomer
Spidsens hårdhed	59 HRC
Udførelse, slaghoved	specialejhærdet
Materiale	Ekstra-krom-vanadium-stål i specialkvalitet
Overflade	forkromet
Produkttype	Splituddrivere

