



Splituddrivere, specialkvalitet pulverlakeret, Spids-Ø D: 6mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	746920 6
GTIN	7610733243471
Artikelklasse	73B

Beskrivelse

Udførelse:

Stærkt ottekantet skaft med cylindrisk dorn. Jævnt gennemhærdet i hele længden. Speciel **slaghovedsejhærdning** forhindrer afsplintring. Faktisk Ø på 0,05 – 0,5 mm under det nominelle mål forhindrer, at splituddriveren klemmer sig fast i boringen.

Specialkvalitet, = den højest mulige spidshårdhed – ca. 59 HRC – med speciel sejhed.

Materiale:

Specialkvalitet i ekstra-krom-vanadium-stål, forkromet og pulverlakeret.

Teknisk beskrivelse

Dornlængde L2	40 mm
Spids-Ø D	6 mm
Hel længde L1	150 mm
Skaft-Ø S	10 mm
Spidsens hårdhed	59 HRC
Materiale	Specialkvalitet i ekstra-krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet, pulverlakeret
Produkttype	Splituddrivere