



Mekaniker-splituddriver, Spids-Ø D: 8mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	747500 8
GTIN	7610733200535
Artikelklasse	73B

Beskrivelse

Udførelse:

I rundstål, meget slank og praktisk. Med riflet skaft. Fuldstændigt hærdet, speciel **slaghovedsejhærdning** forhindrer afsplintring. Den højest mulige spidshårdhed (ca. 59 HRC) og speciel sejhed. Faktisk Ø på 0,05 – 0,5 mm under det nominelle mål forhindrer, at splituddriveren klemmer sig fast i boringen.

Materiale:

Ekstra-krom-vanadium-stål, forkromet overflade.

Teknisk beskrivelse

Spids-Ø D	8 mm
Skaft-Ø S	11 mm
Dornlængde L2	45 mm
Hel længde L1	135 mm
Spidsens hårdhed	59 HRC
Udførelse, slaghoved	Speciel slaghovedsejhærdning
Materiale	Ekstra-krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Splituddrivere