



## Skiftenøgle med vendebakke, Hel længde: 205mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	813930 205
GTIN	7314150103447
Artikelklasse	83F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med ergonomisk greb af termoplastisk elastomer. Kæbestilling 15°. Sænksmedet, hærdet og forkromet. **Skiftenøglen kan ændres til en rørnøgle** ved at dreje den bevægelige, fortandede kæbe indad. Den fortandede kæbe er induktionshærdet og giver sikkert fæste.

#### Norm:

**ISO 6787; ASME B107.8M-2003**

### Teknisk beskrivelse

Hel længde	205 mm
Maks. størrelse	28 mm
Hel længde	8 tommer
Vægt	272 g
Norm	ISO 6787
Norm	ASME B107.8M-2003
Kæbestilling	15 grader
Produktionsmetode	præcisionshærdet og rustbeskyttet
Materiale	Højeffektiv stållegering
Overflade	forkromet
gnistfri	nej

Vendebakker	ja
Skalering	ja
Skraldefunktion	nej
Greb	ja
Produkttype	Skiftenøgler