



Splituddriver, normal kvalitet, lakeret, Spids-Ø D: 3mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	747000 3
GTIN	4049002002809
Artikelklasse	73U

Beskrivelse

Udførelse:

Stærkt ottekantet skaft med cylindrisk dorn. Jævnt gennemhærdet i hele længden. Speciel **slaghovedsejhærdning** forhindrer afsplintring. Faktisk Ø på 0,05 – 0,5 mm under det nominelle mål forhindrer, at splituddriveren klemmer sig fast i boringen.

Norm:

DIN 6450.

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Materiale:

Normal kvalitet i krom-vanadium-lufthærdningsstål, lakeret.

Teknisk beskrivelse

Hel længde L1	150 mm
Dornlængde L2	40 mm
Skaft-Ø S	10 mm
Spids-Ø D	3 mm
Norm	DIN 6450 C
Materiale	Krom-vanadium-lufthærdningsstål
Overflade	Lakeret
Produkttype	Splituddrivere