



Rørskærer med 1 føringsruller til stålrør, til rør op til: 2tommer



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	815030 2
GTIN	4045197382474
Artikelklasse	82A

Beskrivelse

Udførelse:

Enhed i førsteklasses stål, sænksmedet; slidstærk spindel med kunststofgreb. **Skærehjul** til stålrør af højkvalitetsstål; præcist hærdet for lang levetid. **Styreruller** i specialstål; forkromede.

Anvendelse:

Til ren og retviklet deling af rør.

Ved skæring indvales den udvendige grat automatisk. Efter snittet kan gevindet omgående skæres.

Teknisk beskrivelse

Til udvendig rør-Ø	1/8 – 2 tommer
Skærehjul, bredde	19 mm
Skærehjul, boring	9 mm
Skærehjul-Ø	31 mm
Antal styreruller	2
Antal skærehjul	1
Produkttype	Rørskærere

Tilbehør

Indvendig / udvendig afgrater til rustfrit stål til rør-Ø til 35 mm	814920 35
Indvendig / udvendig afgrater til rustfrit stål til rør-Ø til 54E mm	814920 54E
Ekstra skærehjul til stålrør til rørskærer 2 tommer	815230 2
Indvendig / udvendig afgrater til rustfrit stål til rør-Ø til 54 mm	814920 54
Ekstra skærehjul til stålrør til rørskærer 4 tommer	815230 4