



Polygriptang, Hel længde: 300mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	813700 300
GTIN	4003773041429
Artikelklasse	83D

Beskrivelse

Udførelse:

Parallelt styrede, **glatte** gribebakker; forkromet udførelse.

Indgrebs-finindstilling med trykknop og spændegreb giver højt presstryk på bakkerne.

Slaget mellem gribebladerne muliggør **efterfølgende fastgørelse efter skraldeprincippet**.

Laserforarbejdet skala (metrisk på forsiden og tommemål på bagsiden) muliggør indstilling af nøglestørrelsen på forhånd.

Forkromet polygriptang, greb med plastovertræk.

Anvendelse:

Skånsomt fæste på skruer, møtrikker, forkromede armaturer etc.

Bemærk:

Skånebakker fås under nr. 813725.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	300 mm
Spændvidde	0 - 68 mm
Kæbelængde	32 mm
Produkttype	Polygriptang