



## Elektrikerskruetrækker til PlusMinus-skruer, Classic isoleret, Profilstørrelse: 1



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	668390 1
GTIN	7610733205684
Artikelklasse	63E

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Skaft og klinge **isolerede op til 1000 V iht. DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Hver skruetrækker testes i et vandbad for spændingsgennemgang.

**Slankt skaft** med hudvenlig kappe af elastomer og en kerne i specielt sejt og slagfast polypropylen. Med den særlige overflade-struktur er skaftet skridsikkert, også hvis hænderne er våde og fedtede.

**Klinge** af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer.

#### Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.

Spidsen på kombiprofil-skruetrækkeren passer perfekt i **plus-minus-skruer (kombination Pozidriv / ligekærv)**, der primært anvendes til elektroinstallationer.

### Teknisk beskrivelse

Profil Pozidriv – kærv	1 – 0,7×4,5
Klingelængde	80 mm
Profilstørrelse	1
Hel længde	175 mm
Serie	Classic VDE
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	Kombiprofil-skruetrækker Pozidriv/ligekærv
Produkttype	Skruetrækkere

