



Lille rørskærer



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	818050
GTIN	4045197595614
Artikelklasse	82A

Beskrivelse

Udførelse:

Metalenhed, indkapslet spindel og teleskopstyring. 2 styreruller med skær (muliggør snit tæt ved f.eks. bøjning). Metalhåndtag med 90° indfældet afgratningskniv. Inklusive ekstra skærehjul nr. 819100.

Anvendelse:

Universelt til skæring af **kobber-, aluminiums- og tynde INOX-rør.**

Reservedel:

Ekstra bolt nr. 818020 til skærehjul nr. 819100.

Skærehjul-Ø: 20 mm

Skærehjul, bredde: 5 mm

Skærehjul, boring: 5 mm

Til udvendig rør-Ø: 3 - 35 mm

Teknisk beskrivelse

Skærehjul-Ø	20 mm
Skærehjul, bredde	5 mm
Til udvendig rør-Ø	3 - 35 mm
Skærehjul, boring	5 mm
Antal styreruller	2
Antal skærehjul	1

Tilbehør

Småhjulsbolt	818020
Indvendig / udvendig afgrater til rustfrit stål til rør-Ø til 35 mm	814920 35
Ekstra skærehjul	819100