

ROLLER**Rørskærer INOX (VA) / kobber****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 819500 |
| GTIN | 4044942020890 |
| Artikelklasse | 84A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Robust konstruktion til krævende opgaver og stabil spindelstyring, takket være 2 eller 4 styreruller og præcist skærehjuls-/styrrulleleje. Det sikrer præcist arbejde og retvinklet snit.

Anvendelse:

Specielt til skæring af VA- og kobberør op til maks. 4 mm godstykkelse.

Skærehjul-Ø: 20 mm

Skærehjul, bredde: 5 mm

Skærehjul, boring: 5 mm

Til udvendig rør-Ø: 6 - 64 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------|-----------|
| Skærehjul, bredde | 5 mm |
| Skærehjul-Ø | 20 mm |
| Til udvendig rør-Ø | 6 - 64 mm |
| Skærehjul, boring | 5 mm |
| Antal styreruller | 4 |
| Antal skærehjul | 1 |

Tilbehør

| | |
|--|------------|
| Indvendig / udvendig afgrater til rustfrit stål til rør-Ø til 54 mm | 814920 54 |
| Indvendig / udvendig afgrater til rustfrit stål til rør-Ø til 35 mm | 814920 35 |
| Indvendig og udvendig rørfræser | 819550 |
| Ekstra skærehjul | 819520 |
| Indvendig / udvendig afgrater til rustfrit stål til rør-Ø til 54E mm | 814920 54E |
| Småhjulsbolt | 819540 |