

ROLLER**Rørskærer INOX (VA) / kobber****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	819450
GTIN	4044942020845
Artikelklasse	84A

Beskrivelse**Udførelse:**

Robust konstruktion til krævende opgaver og stabil spindelstyring, takket være 2 eller 4 styreruller og præcist skærehjuls-/styrerulleleje. Det sikrer præcist arbejde og retvinklet snit.

Anvendelse:

Specielt til skæring af VA- og kobberør op til maks. 4 mm godstykkelse.

Skærehjul-Ø: 20 mm

Skærehjul, bredde: 5 mm

Skærehjul, boring: 5 mm

Til udvendig rør-Ø: 6 - 42 mm

Teknisk beskrivelse

Skærehjul-Ø	20 mm
Skærehjul, bredde	5 mm
Skærehjul, boring	5 mm
Til udvendig rør-Ø	6 - 42 mm
Antal styreruller	2
Antal skærehjul	1

Tilbehør

Indvendig og udvendig rørfræser	819550
Indvendig / udvendig afgrater til rustfrit stål til rør-Ø til 35 mm	814920 35
Indvendig / udvendig afgrater til rustfrit stål til rør-Ø til 54 mm	814920 54
Ekstra skærehjul	819520
Indvendig / udvendig afgrater til rustfrit stål til rør-Ø til 54E mm	814920 54E