



## Elektrikerskruetrækker til Pozidriv, med Kraftform-skaft isoleret, Krydskærvstørrelse: 1



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	668700 1
GTIN	4013288029836
Artikelklasse	63H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Skaft og klinge **isolerede op til 1000 V iht. DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Hver skruetrækker testes i et vandbad for spændingsgennemgang.

**Kraftform-skaftet** af slagfast kunststof **med integrerede bløde zoner** letter overføringen af momentet og skåner dermed hånd og arm.

**Klinge** af højtlegeret specialstål. Overflade nicromat forkromet, sorte spidser eller kemisk nikkelbelagte lasertip-spidser.

#### Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.

### Teknisk beskrivelse

Klingespids	Lasertip
Til skrue-Ø	2,1 – 3 mm
Krydskærvstørrelse	1
Hel længde	178 mm
Klingelængde	80 mm
Producentbetegnelse	165 i PZ VDE
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	Pozidriv-skruetrækker
Produkttype	Skruetrækkere

