



## Urmagerskruetrækker-sortiment ESD, Antal dele: 7



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	669610 7
GTIN	7610733249602
Artikelklasse	63E

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Finskrueskaft** af praktisk kunststof med drejeligt centrerhoved, klemmemekanisme med omløbermøtrik til fiksering af klingerne i den ønskede længde (teleskopklinger). **Klinger** af PB Swiss Tools-speciallegering med højst mulige hårdhed og utrolig stor sejhed. Skærenes mål er meget nøjagtige. Forniklet og forkromet overflade, sorte skær. Leveres i plastrulletaske. Værktøjsgreb af afledende kunststof, **ESD-egnet**.

#### Indhold:

Kunststof-teleskopskaft: 1 stk.

2 klinger til Torx® nr. 669607: TX6 / TX7; TX8 / TX9

2 klinger til indvendig sekskant nr. 669606: 1,5 / 2; 2,5 / 3

2 klinger til ligekærvskruer og skruer til Phillips nr. 669605: 2×0,3 / 00; 2,5×0,4 / 0

### Teknisk beskrivelse

Antal dele	7
Drivprofil	Skrueetrækker til Phillips
Drivprofil	Ligekærvskrueetrækker

Drivprofil	Unbrakonøgle
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produkttype	Skruetrækkere

## Tilbehør

Klinge til ligekærvskruer og skruer til Phillips Type 1	669605 1
Klinge til ligekærvskruer og skruer til Phillips Type 3	669605 3
Klinge til Pozidriv-skruer Type 1	669608 1
Klinge til skruer med indvendig sekskant Type 1	669606 1
Klinge til Torx®-skruer Type 2	669607 2
Klinge til skruer med indvendig sekskant Type 2	669606 2
Klinge til Torx®-skruer Type 1	669607 1
Klinge til ligekærvskruer og skruer til Phillips Type 2	669605 2