



electronic locking system G-ELS, Type: HU12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	960015 HU12
GTIN	4045197911919
Artikelklasse	91Y

Beskrivelse

Udførelse:

TAG-modus: Væk med Admin-Card TAG låsen i denne modus og brug GARANT Tags til at åbne eller lukke låsen.

PIN-modus: Væk med Admin-Card PIN låsen i denne modus og brug din Pin-kode til at åbne eller lukke låsen. Til Pin-koden kan der bruges tallene 1 – 4 (fx 2 3 1 4).

Der kan indtastes en 4-cifret pin (256 forskellige muligheder) eller en 6-cifret pin (4096 forskellige muligheder).

Låsen er udstyret med et kapacitivt touchfelt. For bedre at kunne se touchfeltet under betjeningen er det belyst bagfra.

Intelligent, sikker og hurtig adgang til dine værktøjer med G-ELS. Ergonomisk og behagelig haptik med 2K greb-indlæg. Krystalklar, meget lysende OLED-display med høj kontrast. Op til 20.000 lukkecykluser er mulige med et batteri.

Kan eftermonteres i GARANT driftsudstyr fra år 2006.

Bemærk:

Størrelsen af G-ELS-låsen afhænger af skabstypen på grund af lukkemekanikken (fx 960015 str. GP11 svarer til et skab med fløjdøre). Din driftsindretningsrådgiver hjælper dig med at finde de nødvendige varianter. Et Admin Card skal bestilles med i forbindelse med den første bestilling.

Låsesystemer, der allerede er aktiverede med Admin Card, hvorved de er personificerede, kan ikke byttes.

Batteridrift kun med batterier fra Hoffmann Group. Batterier og reservedele kan rekvireres via Hoffmann Group.

Højde: 37 mm

Længde: 123 mm

Dybde: 33 mm

Batterilevetid: 20.000 lukkecykluser

Displaytype: OLED

Teknisk beskrivelse

Længde	123 mm
Højde	37 mm
Dybde	33 mm
Displaytype	OLED

Tilbehør

Admin Card til G-ELS Type TAG	960013 TAG
Admin Card til G-ELS Type PIN	960013 PIN
Afdækning Type BATCOV	960019 BATCOV
Afdækning Type PINCOV	960019 PINCOV
Lithium-batteri Type BAT	960016 BAT