

**„HF“-bit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 med holdefunktion, Torx®-profil: TX10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	674255 TX10
GTIN	4013288106896
Artikelklasse	63H

Beskrivelse**Udførelse:**

Én del, dvs. skaft og bit i ét stykke. Skafter til direkte montering i skruemaskiner. Den koniske Torx® „HF“-profil holder alle Torx®-skruer godt fast. Farvemærket med en guldfarvet overfladebelægning. Str. TX40 med gennemgående sekskantet bit.

Anvendelse:

Holdefunktion til optimal isætning og iskruning af Torx®-skruer.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiale:

Krom-vanadium-speciallegering, sejhård.

Hel længde: 50 mm

Teknisk beskrivelse

Torx®-profil	TX10
Hel længde	50 mm
Bit-sekskantskaft	E 6,3
Producentbetegnelse	867/4 TORX® HF
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype	Bitværktøj

