

Garant**Blød hammer med nylonbaner og mellemstykke i stål, Hammerhoved-Ø: 22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	754120 22
GTIN	4045197680402
Artikelklasse	71D

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftigt mellemstykke i metal med hammerskaft i hickorytræ, men skaftbeskyttelseskappe i nylon og ringkile. De slag- og slidfaste nylonindsatser er forbundet med mellemstykket via et dobbeltvirkende fastgørelsessystem.

Mellemstykke i stål.

Anvendelse:

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

Reservedel:

Reservebane, nylon fås under nr. 754180 og reserveskaft under nr. 751650.

Teknisk beskrivelse

Skaftlængde	280 mm
Hammerhoved-Ø	22 mm
Vægt	0,188 kg
Hovedlængde med indsatser	73 mm
Produkttype	Hammer

Tilbehør

Reservebane, nylon, stk. Hammerhoved-Ø 22 mm

754180 22

Hickory-hammerskaft med skaftbeskyttelseskappe og
ringskaft Skaftlængde 280 mm

751650 280