



Rekylfri hammer med nylonbaner Hickory-skaft, Hammerhoved-Ø: 32mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	754700 32
GTIN	7610733003457
Artikelklasse	73B

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftigt stålmellemstykke med holdertapper og krave til fastgørelse af bane. Baner i slidstærkt nylon (middelhårdt).

Med skaft i amerikansk hickorytræ.

Rekylfri i kraft af vægte i hammerenheden. Når hammerslaget rammer underlaget, slynges vægtene nedad, og de modvirker dermed tilbageslaget.

Anvendelse:

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

Reservedel:

Reservebaner, se nr. 754720 og 754730.

Ekstra Hickory-skaft, se nr. 754840.

Teknisk beskrivelse

Skaftlængde	285 mm
Samlet længde	320 mm
Hammerhoved-Ø	32 mm
Materiale, skaft	Hickorytræ
Hovedlængde med indsatser	100 mm
Materiale, hus	Stål
Vægt	0,391 kg

Materiale, indsats	Nylon, hvid
rekylfri	ja
Produkttype	Hammer

Tilbehør

Reservebane, nylonflad Hammerhoved-Ø 32 mm	754720 32
Reservebane, nylonKonveks Hammerhoved-Ø 32 mm	754730 32
Hickory-hammerskaft med kile Til hoved-Ø 32 mm	754840 32