

Garant**Blød hammer med nylonbaner og mellemstykke i aluminium, Hammerhoved-Ø: 22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

754160 22

GTIN

4045197680457

Artikelklasse

71D

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftigt mellemstykke i metal med hammerskaft i hickorytræ, men skaftbeskyttelseskappe i nylon og ringkile. De slag- og slidfaste nylonindsatser er forbundet med mellemstykket via et dobbeltvirkende fastgørelsessystem.

Mellemstykke i aluminium, sort eloxeret.

Fordel:

Mellemstykke i aluminium = markant vægt. Det er dermed muligt at udføre arbejdet meget doseret, samtidig med at håndleddet skånes.

Anvendelse:

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

Reservedel:

Reservebane, nylon fås under nr. 754180 og reserveskaft under nr. 751650.

Teknisk beskrivelse

Skaftlængde

280 mm

Hammerhoved-Ø

22 mm

Hovedlængde med indsatser

73 mm

Vægt

0,147 kg

Produkttype

Hammer

Tilbehør

Hickory-hammerskaft med skaftbeskyttelseskappe og
ringskaft Skaftlængde 280 mm

751650 280

Reservebane, nylon, stk. Hammerhoved-Ø 22 mm

754180 22