

**Rekylfri hammer med nylonbaner Hickory-skaft, Hammerhoved-Ø: 50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	754700 50
GTIN	7610733003488
Artikelklasse	73B

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftigt stålmellemstykke med holdertapper og krave til fastgørelse af bane. Baner i slidstærkt nylon (middelhårdt).

Med skaft i amerikansk hickorytræ.

Rekylfri i kraft af vægte i hammerenheden. Når hammerslaget rammer underlaget, slynges vægtene nedad, og de modvirker dermed tilbageslaget.

Anvendelse:

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

Reservedel:

Reservebaner, se nr. 754720 og 754730.

Ekstra Hickory-skaft, se nr. 754840.

Teknisk beskrivelse

Skaftlængde	335 mm
Materiale, skaft	Hickorytræ
Hammerhoved-Ø	50 mm
Hovedlængde med indsatser	110 mm
Samlet længde	385 mm
Materiale, hus	Stål
Vægt	1,05 kg

Materiale, indsats	Nylon, hvid
rekylfri	ja
Produkttype	Hammer

Tilbehør

Reservebane, nylonKonveks Hammerhoved-Ø 50 mm	754730 50
Reservebane, nylonflad Hammerhoved-Ø 50 mm	754720 50
Hickory-hammerskaft med kile Til hoved-Ø 50 mm	754840 50