



Reverserbar skralde, Type-drivfirkant: 2-3/4HDtommer



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657600 2-3/4HD
GTIN	4018754208784
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænkmedet; alle værktøjer med stikforbindelse = rektangulært skaft med fjedrende holdestift. Dermed garanteres det, at indstiksværktøjet sidder sikkert og fast på momentnøglen.

Reverserbar løs skralde.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Passer til:

Momentnøgle med firkantholdere.

Bemærk:

Vær opmærksom på indstiksværktøjets stikmål og afstem det med justeringsværktøjet (se testprotokol/betjeningsvejledningen for den anvendte momentnøgle). Ved afvigelse skal der gennemføres centermålkorrektion!

Yderligere indstiksværktøj med firkant-indstiksskaft 22×28 mm fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Varig belastningsevne	650 Nm
Indstiksskaft	14×18 mm
Højde h	36 mm
Bredde b	58 mm
Antal tænder	60
Drivfirkant	3/4 tommer
Centermål S	30 mm
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Reverserbar skraldenøgle	ja
Skralde med uddriver	nej
Produkttype	Skralde