



## Sortiment af låseringstænger, 20 dele til indvendige og udvendige ringe



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	700170
GTIN	3148515415005
Artikelklasse	73R

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sænksmedet grebs- og leddel, udskiftelige spidser (spændeskruer). Forkromet stang, greb med plastovertræk. Med **åbningsfjeder** og trinløst indstillelig **åbningsbegrænsning**.

#### Norm:

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

#### Leveringsomfang:

1 låseringstang til indvendige og 1 til udvendige ringe med 9 par udskiftelige spidser (3 par i hhv. lige udførelse, med 45° bøjning og med 90° bøjning).

Anvendelse, låseringstænger: Udvendig ring, vinklet

Anvendelse, låseringstænger: Inderring, lige

Anvendelse, låseringstænger: Inderring, vinklet

Anvendelse, låseringstænger: Udvendig ring, lige

Til indvendig låserings-Ø: 8 – 12; 12 – 25; 19 – 63 mm

Til udvendig låserings-Ø: 3 – 10; 10 – 25; 19 – 63 mm

Spids-Ø indvendige låseringstænger: 0,9; 1,3; 1,8 mm

Spids-Ø udvendige låseringstænger: 0,9; 1,3; 1,8 mm

Hel længde, maks. indvendige låseringstænger: 180 mm

Hel længde, maks. udvendige låseringstænger: 180 mm

### Teknisk beskrivelse

Spids-Ø udvendige låseringstænger	0,9; 1,3; 1,8 mm
Til indvendig låserings-Ø	8 – 12; 12 – 25; 19 – 63 mm
Til udvendig låserings-Ø	3 – 10; 10 – 25; 19 – 63 mm
Hel længde, maks. indvendige låseringstænger	180 mm
Hel længde, maks. udvendige låseringstænger	180 mm
Antal tænger	2
Spids-Ø indvendige låseringstænger	0,9; 1,3; 1,8 mm
Anvendelse, låseringstænger	Udvendig ring, vinklet
Anvendelse, låseringstænger	Inderring, lige
Anvendelse, låseringstænger	Inderring, vinklet
Anvendelse, låseringstænger	Udvendig ring, lige
Opbevaring i	Kunststofboks
Norm	DIN 5256 C og D
Norm	DIN 5254 A og B
Spids, udskiftelig	ja
Produkttype	Låseringstang