



Popnitemøtrik-boks



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	770290
GTIN	4007081530019
Artikelklasse	74A

Beskrivelse

Udførelse:

Håndnattetang af trykstøbt kvalitetsaluminium, tangens ben er fremstillet i sænksmedet CrV-stål. Hurtigt skift af gevinddørner uden værktøj.

Leveringsomfang:

Håndnattetang til popnitemøtrikker „GBM 10“ til sammenføjning af materialetykkelser fra 0,25 til 3 mm. Inklusiv gevinddørn og mundstykker M4, M5 og M6, blindnitter i 4 mål:

ca. 50 stk. Alu M4×6×11,0 mm

ca. 50 stk. Alu M5×7×11,5 mm

ca. 50 stk. Alu M5×7×13,5 mm

ca. 40 stk. Alu M6×9×15,5 mm.

I stabil kunststofboks.

Til popnitemøtrikker, aluminium: M4 – M6

til blindnitemøtrikker stål, messing og ædelstål: M4 – M5

Teknisk beskrivelse

Til popnitemøtrikker, aluminium	M4 – M6
til blindnitemøtrikker stål, messing og ædelstål	M4 – M5
Produkttype	Håndnattetang

