



Indstiksskralde slank med dybtliggende omskifter, Type-drivfirkant: 2-1/2tommer



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657640 2-1/2
GTIN	4000896179701
Artikelklasse	630

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet; alle værktøjer med stikforbindelse = rektangulært skaft med fjedrende holdestift. Dermed garanteres det, at indstiksværktøjet sidder sikkert og fast på momentnøglen.

Slank indstiksskralde med dybereliggende omskifter.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Passer til:

Momentnøgle med firkantholdere.

Bemærk:

Vær opmærksom på indstiksværktøjets stikmål og afstem det med justeringsværktøjet (se testprotokol/betjeningsvejledningen for den anvendte momentnøgle). Ved afvigelse skal der gennemføres centermålkorrektion!

Yderligere indstiksværktøj med firkant-indstiksskaft 22×28 mm fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Bredde b	40 mm
Varig belastningsevne	320 Nm
Højde h	14,3 mm
Indstiksskaft	14×18 mm
Antal tænder	40
Drivfirkant	1/2 tommer
Centermål S	36 mm
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Materiale	Krom-vanadium-stål
Produkttype	Skralde