

Garant**Rekylfri hammer med nylonbaner Hickory-skaft, Hammerhoved-Ø: 40 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	754750 40
GTIN	4045197923554
Artikelklasse	71D

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftigt stål mellemstykke med holdertapper og krave til fastgørelse af bane. Baner i slidstærkt nylon (middelhårdt). **Rekylfri** i kraft af vægte i hammerenheden. Når hammerslaget rammer underlaget, slynges vægtene nedad, og de modvirker dermed tilbageslaget.

Med skaft i amerikansk hickorytræ.

Anvendelse:

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

Reservedel:

Reservebaner, se nr. 754720 og 754730.

Ekstra Hickory-skaft, se nr. 754840.

Hovedlængde med indsatser: 110 mm

Skaftlængde: 315 mm

Samlet længde: 355 mm

Vægt: 0,695 kg

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde med indsatser	110 mm
Samlet længde	355 mm
Skaftlængde	315 mm
Vægt	0,695 kg
Hammerhoved-Ø	40 mm

Produkttype

Hammer

Tilbehør

Hickory-hammerskaft med kile Til hoved-Ø 40 mm

754840 40

Reservebane, nylon flad Hammerhoved-Ø 40 mm

754720 40

Reservebane, nylon Konveks Hammerhoved-Ø 40 mm

754730 40