



Rekylfri hammer med nylonbaner Superglas-skaft, Hammerhoved-Ø: 22mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 754800 22 |
| GTIN | 7610733087068 |
| Artikelklasse | 73B |

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftigt stålmellemstykke med holdertapper og krave til fastgørelse af bane. Baner i slidstærkt nylon (middelhårdt).

Med skaft i SUPERGLAS-glasfiber, der ikke kan knække, og greb i sort kunststof.

Rekylfri i kraft af vægte i hammerenheden. Når hammerslaget rammer underlaget, slynges vægtene nedad, og de modvirker dermed tilbageslaget.

Anvendelse:

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

Reservedel:

Reservebaner, se nr. 754720 og 754730.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------|-----------|
| Hovedlængde med indsatser | 75 mm |
| Vægt | 0,239 kg |
| Hammerhoved-Ø | 22 mm |
| Skaftlængde | 250 mm |
| Materiale, skaft | Glasfiber |
| Materiale, hus | Stål |
| Samlet længde | 270 mm |
| Serie | PB 303 |

| | |
|--------------------|-------------|
| Materiale, indsats | Nylon, hvid |
| rekylfri | ja |
| Produkttype | Hammer |

Tilbehør

| | |
|---|-----------|
| Reservebane, nylonflad Hammerhoved-Ø 22 mm | 754720 22 |
| Reservebane, nylonKonveks Hammerhoved-Ø 22 mm | 754730 22 |