

HALDER**Rekylfri forhammer, Hammerhoved-Ø (mm) / vægt (kg): 100/7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	755400 100/7
GTIN	4030618301868
Artikelklasse	73W

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftigt stålmellemstykke med udskiftelige baner i slidstærkt nylon af høj kvalitet. **Uden tilbageslag** i kraft af stålkugler i hammerkroppen. Med skaft i 1a-hickorytræ.

Reservedel:

Ekstra indsats, nylon se nr. 754910; ekstra Hickory-skaft, se nr. 755140.

Hovedlængde med indsatser: 210 mm

Banernes slagflade-Ø: 100 mm

Skaftlængde: 900 mm

Samlet længde: 1000 mm

Vægt: 7 kg

Teknisk beskrivelse

Hammerhoved-Ø	100 mm
Vægt	7 kg
Materiale, skaft	Hickorytræ
Hovedlængde med indsatser	210 mm
Samlet længde	1000 mm
Banernes slagflade-Ø	100 mm
Materiale, hus	Stål
Skaftlængde	900 mm
Serie	SUPERCRAFT®
Materiale, indsats	Nylon, hvid, hård

Producentbetegnelse

SUPERCRAFT

Tilbehør

Reservebane, nylon Hammerhoved-Ø 100 mm

754910 100

Hickoryhammerskaft til hammerhoved-Ø 100 mm

755140 100