

**HALDER****Rekylfri hammer, med hickoryskaft, Hammerhoved-Ø: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	755100 25
GTIN	4030618301585
Artikelklasse	73W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kraftigt stålmellemstykke med udskiftelige baner i slidstærk nylon af høj kvalitet. **Rekylfri** i kraft af stålkugler i hammerkroppen.

Skaft i førsteklasses hickorytræ.

**Anvendelse:**

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

**Reservedel:**

Ekstra indsats, nylon se nr. 754910.

Ekstra Hickory-skaft, se nr. 755140.

**Teknisk beskrivelse**

Materiale, skaft	Hickorytræ
Hovedlængde med indsatser	105 mm
Samlet længde	305 mm
Vægt	0,25 kg
Materiale, hus	Stålrør
Hammerhoved-Ø	25 mm
Serie	SUPERCRAFT®
Materiale, indsats	Nylon, hvid, hård
Producentbetegnelse	SUPERCRAFT

Sikring, hus-skaft	Aluminiumskile og låsestift
Overflade	Pulverlakeret
rekylfri	ja
Produkttype	Hammer

---

## Tilbehør

Hickoryhammerskaft til hammerhoved-Ø 25 mm	755140 25
Reservebane, nylon Hammerhoved-Ø 25 mm	754910 25