

Garant**Centrerborsæt HSS-E-PM nr. 111105 med kassette, TiAlN, Type: 7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	111155 7
GTIN	4045197923813
Artikelklasse	11A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sammensat af centrerbor DIN 333.

Indhold:

Centrerbor nr. 111105, 1 stk. i hver størrelse 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4.

Skaft: Cylinderskaft med h7

Antal bor: 7

Teknisk beskrivelse

Antal bor	7
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HSS E PM
Norm	DIN 333
Type	A
Tolerance, nom. Ø	k12

Vinkel på forsænker	60 grader
Skaft	Cylinderskaft med h7
Farvering	uden
Produkttype	Centrerboring

Tilbehør

Centrerbor HSS-E-PM A Nominel Ø DC k12 3,15 mm	111105 3,15
Centrerbor HSS-E-PM A Nominel Ø DC k12 1,6 mm	111105 1,6
Centrerbor HSS-E-PM A Nominel Ø DC k12 4 mm	111105 4
Centrerbor HSS-E-PM A Nominel Ø DC k12 1 mm	111105 1
Centrerbor HSS-E-PM A Nominel Ø DC k12 0,5 mm	111105 0,5
Centrerbor HSS-E-PM A Nominel Ø DC k12 2,5 mm	111105 2,5
Centrerbor HSS-E-PM A Nominel Ø DC k12 2 mm	111105 2
Kassette til centrerbor iht. DIN 330, 7 dele Type 7	111109 7