



LED-EX-akku-arbejdslampe, Type: UNI-EX



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081515 UNI-EX
GTIN	5708997356173
Artikelklasse	08C

Beskrivelse

Udførelse:

Eksplodingsbeskyttet arbejdslampe, testet iht. de gældende ATEX-retningslinjer.

Ekstremt kraftig belysning og meget lang levetid.

Multifunktionel LED-EX-akku-arbejdslampe. Hovedlys med tottrinskontakt og spotlys øverst.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Norm:

Certificeret til ATEX-zone 0 og ATEX-zone 20.

ATEX-direktiv nr. 2014/34/EU, IEC- & IECEx-godkendt og -certificeret.

Leveringsomfang:

Inklusive ladekabel og ladestation.

Teknisk beskrivelse

Farvetemperatur	6000 K
Lysnet	200 lm
Lysnet, trin 2	330 lm

Akku-kapacitet	2,8 Ah
Batteritype	Lithium-ion
Batterispænding	3,2 V
Antal medfølgende akkuer	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Samlet længde	220 mm
CRI-værdi	80
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Totalbredde	70 mm
Lysvarighed, trin 2	3 h
Brændetid	7,5 h
Vægt	420 g
Egenskab	Egnet til Ex-område
ATEX-zone	zone 0
ATEX-zone	zone 20
Samlet højde	39 mm
Producentbetegnelse	UNI-EX
Produkttype	Arbejdslygte