



LED-EX-akku-arbejdslampe, Type: NOVA-EXR



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081524 NOVA-EXR
GTIN	
Artikelklasse	08C

Beskrivelse

Udførelse:

Eksplodingsbeskyttet arbejdslampe, testet iht. de gældende ATEX-retningslinjer.

Ekstremt kraftig belysning og meget lang levetid.

Kraftig og robust LED-EX-akku-arbejdslampe.

Norm:

Zertifiziert für ATEX-Zone: **Gas** 1 und 2, **Staub** 21 und 22.

ATEX-Richtlinie Nr. 2014/34/EU, IEC und IECEx zugelassen und zertifiziert.

Leveringsomfang:

Inklusive ladekabel på 5 m.

Egenskab: Egnet til Ex-område

ATEX-zone: Zone 21

ATEX-zone: Zone 1

Lysnet: 1500 lm

Lysnet, trin 2: 750 lm

Brændetid: 2 h

Lysvarighed, trin 2: 4 h

Teknisk beskrivelse

Egenskab	Egnet til Ex-område
Akku-kapacitet	1,4 Ah
Batteritype	Lithium-jernfosfat
Brændetid	2 h
Farvetemperatur	6500 K
ATEX-zone	Zone 21
ATEX-zone	Zone 1
Lysnet	1500 lm
Energiforsyning	Akkudrevet
Batterispænding	19,2 V
Antal medfølgende akkuer	1
Samlet højde	123 mm
Totalbredde	266 mm
Samlet længde	270 mm
Lysvarighed, trin 2	4 h
Lysnet, trin 2	750 lm
Vægt	3900 g
Produkttype	Arbejdslygte

Tilbehør

Trefodsstativ Højde EX1,35-3 m

081252 EX1,35-3