



## Åben indstiksnøgle, Type-nøglestørrelse: 1-24mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657910 1-24
GTIN	4018754034444
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sænkmedet; alle værktøjer med stikforbindelse = rektangulært skaft med fjedrende holdestift. Dermed garanteres det, at indstiksværktøjet sidder sikkert og fast på momentnøglen.

#### Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha. nikkelforkromning.

#### Anvendelsesdata:

##### Forklaring til tegningen og formlen:

$l_1$  = armlængde uden indstiksværktøj

$l_2$  = justeret centermål på momentnøglen

$l_3$  = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

$l_4$  = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

$T_1$  = drejningsmoment, der skal indstilles

$T_2$  = det foreskrevne drejningsmoment

#### Passer til:

Momentnøgle med firkantholdere.

#### Bemærk:

Indstiksværktøjets belastningsevne er ligesom nøglevidden begrænset og kan være mindre en momentnøglen kapacitet.

Vær opmærksom på indstiksværktøjets stikmål og afstem det med justeringsværktøjet (se testprotokol/betjeningsvejledningen for den anvendte momentnøgle). Ved afvigelse skal der gennemføres centermålkorrektion!

## Teknisk beskrivelse

Indstiksskaft	9×12 mm
Højde h	15 mm
Nøglestørrelse	24 mm
Bredde b	40 mm
Serie	733/10
Centermål S	20 mm
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	forkromet (beskyttet mod afskalning)
Skraldefunktion	nej
Produkttype	Ring-indstiksnøgle