



Ring-indstiksværktøj med skralde, Type-nøglestørrelse: 2-16mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 657925 2-16 |
| GTIN | 4000896179923 |
| Artikelklasse | 630 |

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet; alle værktøjer med stikforbindelse = rektangulært skaft med fjedrende holdestift. Dermed garanteres det, at indstiksværktøjet sidder sikkert og fast på momentnøglen. Forkrøppet **ring-skralde** reverserbar. Vinkel til fornyet greb på 9°.

Fordel:

Brug af skraldefunktion på meget svært tilgængelige steder.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Passer til:

Momentnøgle med firkantholdere.

Bemærk:

Vær opmærksom på indstiksværktøjets stikmål og afstem det med justeringsværktøjet (se testprotokol/betjeningsvejledningen for den anvendte momentnøgle). Ved afvigelse skal der gennemføres centermålkorrektion!

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Indstiksskaft | 14×18 mm |
| Nøglestørrelse | 16 mm |
| Bredde b | 40 mm |
| Højde h | 14,3 mm |
| Længde l | 81 mm |
| Centermål S | 36 mm |
| Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj |
| Skralde, reverserbar | ja |
| Værktøj med skraldefunktion | ja |
| Produkttype | Ringskralde-indstiksværktøj |