

Erdi**Ideal-pladesaks med 2-komponenthåndtag, venstreskærende, Hel længde: 260mm**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 765910 260 |
| GTIN | 4010220030240 |
| Artikelklasse | 73X |

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet saksehoved; induktionshærdede skær. Justerbar håndværksforskruning, håndtag med dobbelt overførsel med integreret returfeder.

Saksehoved i **specialstål-S** (HRC 60– 62) med optimeret, ufortandet skærgeometri, der giver stor manøvredygtighed og gør det let at klippe med op til **25 % mindre kraftbehov**, ideel til at klippe dekorationsplader. Ben i forniklet pladestål. 2-komponenthåndtag med bløde indlæg, der skåner hånden og giver et godt, fast greb.

Skæreydelse: Plader indtil 1,8 mm, V2A-plader indtil 1,2 mm.

Anvendelse:

Til gennemgående lige snit og figursnit.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------|-----------------|
| Længde, skær | 33 mm |
| Hel længde | 260 mm |
| Indsatstype | venstreskærende |
| Produkttype | Saks |

Tilbehør

Reparationsortiment til Ideal-pladesaks

766020