

Garant**Momentskruetrækker uden skala, skifteklingsholder, Maks. moment: 500cNm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	659908 500
GTIN	4045197611260
Artikelklasse	61E

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftskraft med hud- og gribevenlig **Haptoprene®**-overflade muliggør ubesværet overførsel af de nødvendige drejningsmomenter, selv med **våde eller fedtede hænder**.

Når det indstillede drejningsmoment nås, udløses et signal, der tydeligt kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen. Løsnemomentet er højere end spændemomentet (overbelastningsbeskyttelse).

Det ønskede moment kan indstilles trinløst ved hjælp af en momenttester (nr. 654300 – 654460) og en sekskantskruetrækker str. 5 (medfølger ikke). Forudindstilles fra fabrikken ved køb af min. 20 stk. i hver størrelse. Til **at holde skifteklinger på 6 mm** (nr. 659920 – 659928).

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Tilspændingsretning: Højrespænding

Målenøjagtighed, moment: $\pm 6\%$

Testprotokol: Producentens testrapport

Kalibrering: O6

Kalibrering: O7

Målenøjagtighed, moment: $\pm 6\%$

Samlet længde L: 124 mm

Indstillet moment: 3 Nm

Momentområde: 100 - 500 cNm

Momentområde: 1 - 5 Nm

maks. Ø: 35 mm

Teknisk beskrivelse

Passende skifteklinger	6 mm
Indstillet moment	3 Nm
Maks. moment	500 cNm
Målenøjagtighed, moment	±6 %
Momentområde	100 - 500 cNm
Momentområde	1 - 5 Nm
Reverserbar aflæsning	Nm
Indstilling af udløsningsværdi	uden indstillingskala (kræver testapparat)
Udløsningsprincip	mekanisk glidekobling
Vægt	96 g
Feedback	udløsning
Justeringsmulighed udløsningsværdi	forudindstillet
Målemetode	Moment
Norm	DIN EN ISO 6789
Samlet længde L	124 mm
Tilslutningsform	udskiftelig klinge
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Tilspændingsretning	Højrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
maks. Ø	35 mm
Produkttype	Momentskruetrækker

Services

Kalibrering og indstilling Momentnøgle uden skala Maks. moment 400 Nm	018891 400
Indstilling Momentnøgle uden skala	018890
Kalibrering Momentnøgle Maks. moment 400 Nm	018820 400
Kalibrering og indstilling Momentnøgle uden skala Maks. moment 400 Nm	020090 400
Kalibrering Momentnøgle Maks. moment 400 Nm	020010 400
Indstilling Momentnøgle uden skala Type SET	020080 SET
Kalibrering og indstilling Momentskruetrækker uden skala Maks. moment 0,04-20 Nm	020170 0,04-20
Kalibrering Momentskruetrækker Maks. moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20

Tilbehør

Elektronisk testapparat til momentskruetrækkere Maks. moment 11 Nm	654390 11
Momentkontrol- og kalibreringsapparat Maks. moment 5 Nm	654395 5
Elektronisk testapparat til momentskruetrækkere "TST" Maks. moment 10 Nm	654300 10
Unbrakonøgle med holdekugle, forkromet sekskant 5 mm	626085 5