



Spiralbor-bits-sortiment i foldetaske 19 dele



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	676304
GTIN	4013288101570
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Udførelse:

1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

Fordel:

Hurtigt, ukompliceret skift mellem bor, forsænker eller skruebit.

Anvendelse:

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.

Til universalbrug i metal, træ og kunststof.

Specielle nittehulsstørrelser 3,1 og 5,1 mm.

Indhold:

Spiralbor-bits: Nr. 676302 1 stk. i hver str. 3; 4; 4,2; 5; 6; 8

Bits til Phillips-skruer: Nr. 675200 2 stk. i str. 1/25; 3 stk. i str. 2/25; 1 stk. i str. 3/25

Bits til indvendig TORX®: Nr. 675340 1 stk. i hver str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Universalholder „Rapidaptor“: 1 stk. svarende til nr. 675020 str. 6,3K (uden magnet)

Teknisk beskrivelse

Antal dele	19
Antal bor	6
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips

Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Skæremateriale	HSS
Spidsvinkel	118 grader
Produkttype	Spiralbor-bit

Tilbehør

Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Krydskærvstørrelse / hel længde 2/25 mm	675200 2/25
HSS-spiralborbit Bor-Ø 4 mm	676302 4
HSS-spiralborbit Bor-Ø 4,2 mm	676302 4,2
HSS-spiralborbit Bor-Ø 5 mm	676302 5
Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Krydskærvstørrelse / hel længde 1/25 mm	675200 1/25
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 Torx®-profil TX25	675340 TX25
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 Torx®-profil TX40	675340 TX40
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 Torx®-profil TX15	675340 TX15
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 Torx®-profil TX10	675340 TX10
Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Krydskærvstørrelse / hel længde 3/25 mm	675200 3/25
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 Torx®-profil TX20	675340 TX20
HSS-spiralborbit Bor-Ø 6 mm	676302 6
HSS-spiralborbit Bor-Ø 8 mm	676302 8
Skaft med magnet/ hurtigkobling sekskantskaft 6,3K	675020 6,3K
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 Torx®-profil TX30	675340 TX30
HSS-spiralborbit Bor-Ø 3 mm	676302 3