



HSS kombi-snittap-bit, til gevind: M5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	676306 M5
GTIN	4013288101525
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Udførelse:

1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

Fordel:

Der kan hurtigt og nemt skiftes mellem boremaskine, forsænker og bitskruemaskine.

Anvendelse:

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.

1 værktøj til 3 arbejds gange:

Boring af kernehul – gevindskæring – afgratning/forsænkning.

Bruges i boremaskine med højre- og venstreløb.

Anvendelse ved boringstype: Op til 1xD ved gennemgangshul

Hel længde: 41 mm

Skaftlængde: 12 mm

Borlængde a: 7 mm

Spiralbor-Ø: 4,2 mm

Stigning: 0,8 mm

Teknisk beskrivelse

Skaftlængde	12 mm
til gevind	M5
Stigning	0,8 mm
Spiralbor-Ø	4,2 mm
Hel længde	41 mm
Borlængde a	7 mm

Producentbetegnelse

847 HSS