


**8-mm-klinge til Torx Plus®, Torx Plus®-profil: 20IP****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 659884 20IP |
| GTIN | 7610733220762 |
| Artikelklasse | 63D |

Beskrivelse**Udførelse:**

Klinger i krom-vanadium-specialstål med højest mulig hårdhed og særlig sejhed. Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser.

Passer til :

Momentskruetrækkere nr. 659906, 659908 og 659912 **str. 1600**.

659911 **str. 1600** (indtil kat. 48), samt skruetrækkersortimenter nr. 667625 / 667645.

Hel længde: 140 mm

Nyttelængde: 124 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Drivprofil | Skruetrækker til TORX-PLUS®-skruer |
| Torx Plus®-profil | 20IP |
| Hel længde | 140 mm |
| Nyttelængde | 124 mm |
| Produkttype | Skruetrækkerindsats |