



HSS kombi-snittap-bit, til gevind: M6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	676306 M6
GTIN	4013288118929
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Udførelse:

1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

Fordel:

Der kan hurtigt og nemt skiftes mellem boremaskine, forsænker og bitskruemaskine.

Anvendelse:

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.

1 værktøj til 3 arbejdsgange:

Boring af kernehul – gevindskæring – afgratning/forsænkning.

Bruges i boremaskine med højre- og venstreløb.

Anvendelse ved boringstype: Op til 1xD ved gennemgangshul

Hel længde: 41 mm

Skaftlængde: 12 mm

Borlængde a: 8 mm

Spiralbor-Ø: 5 mm

Stigning: 1 mm

Teknisk beskrivelse

Spiralbor-Ø	5 mm
Hel længde	41 mm
til gevind	M6
Borlængde a	8 mm
Stigning	1 mm
Skaftlængde	12 mm

Producentbetegnelse

847 HSS