

Erdi**Ideal-pladesaks, venstreskærende, Hel længde: 240mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	766200 240
GTIN	4010220010976
Artikelklasse	73X

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet saksehoved; induktionshærdede skær. Justerbar håndværksforskruning, håndtag med dobbelt overførsel med integreret returfeder.

Mikrofortandet. Skærehoved af **specialstål-S** (HRC 60– 62), smedede ben i massivt stål med glidesikring.

Skæreydelse: Plader op til 2,0 mm, V2A-plader op til 1,5 mm.

- **Optimeret skærefas af hensyn til forbedret pladeafløb.**
- **Reduceret åbningsvinkel på grebet og skærforlængelse til leddet giver lavere kraftanvendelse ved skæring.**

Anvendelse:

Til gennemgående lige snit og figursnit.

Teknisk beskrivelse

Længde, skær	24 mm
Hel længde	240 mm
Indsatstype	venstreskærende
Produkttype	Saks

Tilbehør

Reparationsortiment til Ideal-pladesaks

766110