

**Fladrundtang ERGO® lige, forkromet, Hel længde: 140mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 713940 140 |
| GTIN | 7314150102150 |
| Artikelklasse | 730 |

Beskrivelse**Udførelse:**

Krom-vanadium-stål, hoved og led forkromede. Specielt slanke, oval-spidsse kæber, ru indvendigt. Kraftigt greb med **returfjeder, der kan slås til og fra**. Induktionshærdede skær (ca. 59 HRC); velegnet til hård og blød tråd.

Norm:**DIN ISO 5745****Teknisk beskrivelse**

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Hel længde | 140 mm |
| Kæbelængde | 39 mm |
| Greb | kraftigt ERGO® grebsovertræk |
| med aktiverbar returfjeder | ja |
| Kæbeform | oval-spids, lige |
| Norm | DIN ISO 5745 |
| Bakkeegenskab | Induktionshærdede skær (ca. 59 HRC) |
| Udførelse, kæber | ru indvendig |
| Materiale | Krom-vanadium-stål |
| Overflade | forkromet |
| Produkttype | Multifunktionstang |

