



## Fladrundtang ERGO® lige, forkromet, Hel længde: 200mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	713940 200
GTIN	7314150102174
Artikelklasse	730

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Krom-vanadium-stål, hoved og led forkromede. Specielt slanke, oval-spidsse kæber, ru indvendigt. Kraftigt greb med **returfjeder, der kan slås til og fra**. Induktionshærdede skær (ca. 59 HRC); velegnet til hård og blød tråd.

#### Norm:

**DIN ISO 5745**

### Teknisk beskrivelse

Hel længde	200 mm
Kæbelængde	72 mm
Greb	kraftigt ERGO® grebsovertræk
med aktiverbar returfjeder	ja
Kæbeform	oval-spids, lige
Norm	DIN ISO 5745
Bakkeegenskab	Induktionshærdede skær (ca. 59 HRC)
Udførelse, kæber	ru indvendig
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Multifunktionstang

