

Garant**Præcisionslåseringstang, Type: J1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	719770 J1
GTIN	4045197504005
Artikelklasse	71B

Beskrivelse**Udførelse:**

Greb og led smedede. Led smedede, spidser i specialstål, meget præcist bearbejdet; indsatte og komprimerede i tangenheden.

Sort tang. Hoved slebet. Greb overtrukket med kunststof.

Med indsatte præcisionsspidser. Form C – lige kæber.

Fordel:

Indsatte spidser med høj belastningsevne i kontinuerlig drift, op til 10 gange højere standtid i forhold til påskruede spidser.

Anvendelse:

Til montering og afmontering af låseringe.

Norm:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Teknisk beskrivelse

Form	C
Spids-Ø	1,25 mm
Til indvendige låseringe-Ø	12 - 25 mm
Hel længde	140 mm
Norm	DIN 5256 C
Anvendelse, låseringstænger	Inderring, lige
Kæbeform	lige

Greb	overtrukket med kunststof
Materiale	Specialstål
Materiale, spids	Specialstål
Overflade	sort
Led med integreret returfjeder	ja
Greb med fikseringsanordning	nej
Udskiftelig spids	nej
Produkttype	Låseringstang